

SL-2G

MÁY SINH HIỂN VI KHÁM MẮT



 **TOPCON**

YOUR VISION. OUR FOCUS.

HAN VIET

Luôn đồng hành cùng bạn

THIẾT YẾU, TIẾT KIỆM, THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG

Đèn LED tiết kiệm điện năng với tuổi thọ dài, thân thiện với môi trường và giảm thiểu việc thay đèn.




- Đặc điểm:**
- Đèn LED tuổi thọ cao, tiết kiệm điện năng
 - Dễ dàng cài đặt kết hợp với dòng điện xoay chiều
 - Ba bộ kính đại (10x ; 16x ; 25x)
 - Thiết kế nhỏ gọn và thiết thực, tiện dụng

THIẾT YẾU, TIẾT KIỆM, THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG

Vẫn sử dụng đèn chiếu sáng Halogen?


Điốt phát xạ ánh sáng (Led) đang ngày càng được áp dụng cho các thiết bị quang học và y tế nhờ ánh sáng rõ và sáng, độ chiếu sáng nhiệt thấp và tuổi thọ cao, đèn led cũng có thêm lợi thế là thân thiện với môi trường, giảm lãng phí, thường xuyên được dùng để thay thế các loại đèn halogen và vonfram.

Là công ty đi đầu trong cung cấp thiết bị nhãn khoa, Topcon sử dụng đèn led làm đèn chiếu sáng chính trong kính sinh hiển vi SL-2G. Tuổi thọ của đèn dự kiến khoảng 10.000 giờ, dài hơn 100 lần so với bóng đèn halogen thông thường. Những điều này làm cho SL-2G dễ bảo trì, thân thiện với môi trường và ít tốn kém



Chất lượng của ánh sáng

Ánh sáng đèn led đồng đều và rõ ràng



3 bộ khuếch đại

10x, 16x và 25x đáp ứng các nhu cầu kiểm tra



Điều chỉnh ánh sáng dịu

Độ sáng có thể được điều chỉnh từ 0 đến lớn nhất



Bộ chuyển đổi AC

Bộ chuyển đổi điện xoay chiều của SL-2G cho phép sử dụng bất kỳ nguồn năng lượng nào, làm tăng thêm tính linh hoạt



THÔNG SỐ KỸ THUẬT TOPCON SL-2G

Kính hiển vi	
Loại	Thấu kính hội tụ Galileo
Lựa chọn khuếch đại	3 bước xoay
Khuếch đại	10x , 16x , 25x
Ống kính	12.5x
Điều chỉnh đi ốt	-5D ~ +3D
Tổng khuếch đại	10x (ø22.5mm) 15.98x (ø14.1mm) 25.53x (ø8.8mm)
Ánh sáng	
Chiều rộng khe	Liên tục từ 0 đến 14mm
Chiều dài khe	Liên tục từ 1 đến 14mm
Miệng khe	Liên tục từ 1 đến 14mm , ø 0.3 , 1 , 5 , 10 , 14 mm
Góc khe	0° đến 180°
Bộ lọc	Blue, Redfree
Nguồn sáng	LED
Nguồn điện	
Tiêu thụ năng lượng	40AV
Đầu vào	AC 100-240V 50-60Hz
Kích thước và khối lượng	
Kích thước	550mm x 399mm x 520mm
Khối lượng	15.2 Kg

Phụ kiện đi kèm



» External Fixation Target (SO-FTO2)



» Hruby Lens (SO-HLO1)



» Yellow Filter



» Tonometer Mount for R900 (SO-TM1)



» Tonometer Mount for 870 (SO-TM2)

- » 12.5x Measuring Eyepiece
- » 20X Eyepiece
- » Parallel Binocular Tubes (PB-2)

HAN VIET
 Luôn đồng hành cùng bạn

*Subject to change in design and/or specifications without advanced notice.

IMPORTANT In order to obtain the best results with this instrument, please be sure to review all user instructions prior to operation.



TOPCON CORPORATION



TOPCON CORPORATION



TOPCON CORPORATION

TOPCON CORPORATION

75-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8580, Japan. Phone:+81-(0)3-3558-2522/2502 Fax:+81-(0)3-3965-6898 www.topcon.jp

TOPCON MEDICAL SYSTEMS, INC.
 111 Bauer Drive, Oakland, NJ 07436, U.S.A.
 Phone:+1-201-599-5100 Fax:+1-201-599-5250 www.topconmedical.com

TOPCON CANADA INC.
 110 Provencher Avenue, Boisbriand, QC J7G 1N1 CANADA
 Phone:+1-450-430-7771 Fax:+1-450-430-6457 www.topcon.ca

TOPCON EUROPE MEDICAL B.V.
 Estrebaan 11, 2908 LJ Capelle a/d IJssel, P.O.Box 145,
 2900 AC Capelle a/d IJssel, THE NETHERLANDS
 Phone:+31-(0)10-4385017 Fax:+31-(0)10-4385045
 E-mail: medica@topcon.eu, www.topcon-medical.eu

ITALY OFFICE
 Viale dell'Industria 60, 20037 Paderno Dugnano, (Milano), ITALY
 Phone:+39-02-9186671 Fax:+39-02-91061091 E-mail: info@topcon.it, www.topcon.it

DANMARK OFFICE
 Præstemoenvej 23, 4000 Roskilde, DANMARK
 Phone:+45-46-327500 Fax:+45-46-327555
 E-mail: topcon@topcondanmark.dk www.topcondanmark.dk

IRELAND OFFICE
 Unit 276, Blanchardstown, Corporate Park 2 Ballycoolin Dublin 15, IRELAND
 Phone:+353-18975900 Fax:+353-18293915 E-mail: medical@topcon.ie, www.topcon.ie

TOPCON S.A.R.L.
 BAT A1 3 route de la roquette 93206 SAINT DENIS CEDEX
 Phone:+33-1-49-21-23-23 Fax:+33-1-49-21-23-24 E-mail:topcon@topcon.fr; www.topcon.fr

TOPCON DEUTSCHLAND MEDICAL G.m.b.H.
 Hanns-Martin-Schleyer-Strasse 41, D-47877 Willich, GERMANY
 Phone:+49-(0)2154-8850 Fax:+49-(0)2154-885177 E-mail:med@topcon.de; www.topcon.de

TOPCON SCANDINAVIA A.B.
 Neongatan 2, P.O.Box 25, 43151 Mölndal, SWEDEN
 Phone:+46-(0)31-7109200 Fax:+46-(0)31-7109249 E-mail:medical@topcon.se; www.topcon.se

TOPCON ESPAÑA S.A.
HEAD OFFICE
 Frederic Mompou 4 Esc. A Bajos 3, 08960 Sant Just Desvern Barcelona, SPAIN
 Phone:+34-93-93-4754057 Fax:+34-93-4733952 E-mail: medica@topcon.es; www.topcon.es

TOPCON (GREAT BRITAIN) LTD.
 Topcon House, Kennel Side, Bone Lane, Newbury, Berkshire RG14 5PX United Kingdom
 Phone:+44-(0)1635-551120 Fax:+44-(0)1635-551170 E-mail:medica@topcon.co.uk; www.topcon.co.uk

TOPCON POLSKA Sp. z o. o.
 ul. Walszawska 23, 42-470 Stewierz, POLAND
 Phone:+48-(0)32-6705045 Fax:+48-(0)32-6713405 www.topcon-polska.pl

TOPCON SINGAPORE MEDICAL PTE. LTD.
 1 JALAN KILANG TIMOR #09-01 PACIFIC TECH CENTRE SINGAPORE 159303
 Phone:+65-68720606 Fax:+65-67736150
 E-mail:medica.sales@topcon.com.sg www.topcon.com.sg

REPRESENTATIVE OFFICE IN INDONESIA
 Level 3B, Tower A, Kota Kasablanka unit GH-04, Jl. Casablanca, Kav 88, Jakarta, Indonesia 12870
 Phone:+62-21-2963-8004

TOPCON INSTRUMENTS (MALAYSIA) SDN.BHD.
 No. 01, (Ground Floor), Jalan Excella 2, Off Jalan Ampang Putra,
 Taman Ampang Hilir, 55100 Kuala Lumpur, MALAYSIA
 Phone:+60-(0)3-42709866 Fax:+60-(0)3-42709766

TOPCON INSTRUMENTS (THAILAND) CO.,LTD.
 77/162 Sinnsathorn Tower, 37th Floor, Krungthoburi Rd., Klungtansai,
 Klongsarn, Bangkok 10600, THAILAND
 Phone:+66-(0)2-440-1152-7 Fax:+66-(0)2-440-1158

TOPCON CORPORATION BEIJING OFFICE
 Block No.9, Kangding Street Beijing Economic-Technological Development Area,
 Beijing, 100776, CHINA
 Phone:+86-(0)10-6780-2799 Fax:+86-(0)10-6780-2790